

采购合同

合同编号：D 2026-2014-001-F20

甲方（买受人）：北京市矿产地质研究所 签订地点：北京市密云区

乙方（出卖人）：天津石疆科技发展有限公司 签订时间：2016年3月30日

项目名称：北京市矿山地质环境监测系统运行维护——土壤测试耗材购买

因甲方需要向乙方采购货物。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同共同遵守。

第一条 标的物固定总价合同款：1062026.00 元（大写：壹万零陆万贰仟零贰拾陆元整），标的物及价款明细见附件1。

第二条 质量要求：提供的产品质量应符合国家、北京市及相关行业颁布有关标准、规范验收并满足项目使用。如果现行的国家、北京市及相关行业颁布的标准、规范之间不一致时，采用较高的标准、规范。

第三条 送货期限：合同签订后45日内，乙方将采购货物送达甲方指定地点，检验，并达到验收合格，交付使用。

第四条 验收方法、地点及期限：按国家、北京市及相关行业颁布有关标准、规范验收；按甲方要求将标的物运到甲方指定场地点：北京市密云区园林东路6号；甲方指定验收人检验此标的物，如不合格乙方无条件退货，如合格双方签字盖章，乙方交付标的物；标的物送到甲方指定地点后5个工作日甲方进行验收，验收合格的不代表免除乙方的质量瑕疵担保责任。

第五条 标的物所有权自交付之时起转移；标的物损毁、灭失的风险自交付时起由甲方承担。

第六条 付款方式：合同签订后，乙方按标的物及价款明细表所列规格型号、数量和价格分批供货，每累计达30万元及以上，甲方在验收合格后10个工作日内支付款项，直至全部送货并验收合格后10个工作日甲方支付剩余款项。付款在财政资金拨付后进行，乙方收款前须提供等额增值税普通发票。甲方每次付款在财政资金到位后支付。



第七条 违约责任：乙方未能按标的物明细表所述规格型号、数量及价格于甲方规定时间内送货，乙方向甲方每天支付合同总价3‰的违约金并承担由此给甲方造成的损失。

第八条 标的物送货逾期达到10天，甲方可单方解除合同并不再支付未到货标的物价款，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

第九条 合同争议的解决方式：双方协商解决，协商无法解决可依法向北京市密云区人民法院提起诉讼。

第十条 其它约定事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。



2、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第十一条 附件

附件1：标的物及价款明细表

附件2：廉政承诺书



| | |
|--|---|
| <p>甲方（盖章）：北京市矿产地质研究所</p> <p>统一社会信用代码：121100004007445273</p> <p>住所：北京市密云区滨河路46号</p> <p>法定代表人或 委托代理人（签字）：</p> <p>2026年3月30日</p> <p>电话：010-69044812</p> <p>开户银行：建行北京密云支行营业部</p> <p>账号：11001008800056000273</p> | <p>乙方（盖章）：天津石疆科技发展有限公司</p> <p>营业执照号码：91120113MADXUBCHX1</p> <p>住所：天津市北辰区双街镇郎元村一号路西50米（天津市金福商贸有限公司院内）</p> <p>法定代表人或 委托代理人（签字）：</p> <p>2026年3月30日</p> <p>电话：18931992031</p> <p>开户银行：中国民生银行股份有限公司天津河西支行</p> <p>账号：647582473</p> |
|--|---|

附件1：标的物及价款明细表

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|---------------------------|---|----|-------|-------|
| 1 | OES-5100 冷锥 | 货号：G8010-68109 | 2 | 6000 | 12000 |
| 2 | OES-5100 矩管 | 货号：G8010-60236 | 2 | 8100 | 16200 |
| 3 | OES-5100 雾化器 | 货号：G8010-60255 | 2 | 9900 | 19800 |
| 4 | 安捷伦ICP-OES轴向窗片 | G8010-68014 | 1 | 1100 | 1100 |
| 5 | 安捷伦ICP-OES径向窗片 | G8010-68015 | 1 | 2510 | 2510 |
| 6 | 安捷伦ICP-OES夹子 | 货号：G8010-40026 | 3 | 75 | 225 |
| 7 | 进样器连接管白色 | 货号：3710034400，12根/包 | 3 | 420 | 1260 |
| 8 | 进样器连接管黄色 | 3710049000 | 3 | 610 | 1830 |
| 9 | 进样泵进样管 | 2410020500 | 3 | 86 | 258 |
| 10 | 废液管 | 3710024600 | 5 | 72 | 360 |
| 11 | 氩气过滤器 | G8010-60136 | 1 | 2480 | 2480 |
| 12 | 波长校正液 | 货号：6610030000 | 1 | 5690 | 5690 |
| 13 | 泵连接软管（AFS） | 吉天130400001 | 3 | 326 | 978 |
| 14 | 原子荧光氟橡胶O形圈 | 吉天120720002 | 5 | 32 | 160 |
| 15 | 原子荧光气液分离器 | 吉天201000120 | 2 | 410 | 820 |
| 16 | 原子荧光炉芯 | 吉天130400004 | 2 | 346 | 692 |
| 17 | 润滑油 | AFS专用 | 1 | 272 | 272 |
| 18 | 真空泵油 | 货号：1360100089 | 2 | 900 | 1800 |
| 19 | 石英炬管外管 | 货号：1340302375 | 2 | 2685 | 5370 |
| 20 | 采样锥配套石墨垫圈 | 货号：1320100051 | 2 | 450 | 900 |
| 21 | 石英炬管中心管2.5mm | 货号：1010501247 | 1 | 2700 | 2700 |
| 22 | 石英同心雾化器组件 | 货号：1010501066 | 2 | 4930 | 9860 |
| 23 | 旋流雾化室组件 | 货号：1010501064 | 2 | 7630 | 15260 |
| 24 | 截取锥（镍） | 货号：1010500823，需要带嵌片 | 10 | 6750 | 67500 |
| 25 | 采样锥（镍） | 货号：1010500822 | 6 | 5400 | 32400 |
| 26 | 泵管&ID1.02mm 带扩口废液泵管 大泵 | 货号：1360400227 | 1 | 900 | 900 |
| 27 | 蠕动泵进样管（橙/红，1包） | 货号：1360400225 | 3 | 900 | 2700 |
| 28 | O型圈 | 货号：1330600074 | 1 | 180 | 180 |
| 29 | 内标三通接头管 | 货号：1360900546 | 1 | 720 | 720 |
| 30 | 校准液 | 货号：1440500964 | 1 | 910 | 910 |
| 31 | 调谐液 | 货号：1440500963 | 1 | 910 | 910 |
| 32 | 赛德丽思纯水滤芯 | 纯化柱组合一套，货号： H20-A-PACK 终端过滤器一个，货号： 5441307H4-CE 双波长紫外灯一个，货号： 611CEL1 | 1 | 19760 | 19760 |
| 33 | mili-q滤芯 | 纯化柱一根，货号：QGARDT1X 超纯化柱一根，货号：QTUMOTIX1 双波长紫外灯一个，货号： ZMQUVLP01 终端过滤器一个，货号： MPGP04001 | 1 | 23360 | 23360 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|------------|---|------|-------|-------|
| 34 | 超纯水机组滤芯 | 石英砂100公斤，活性炭50公斤 软水树脂75公斤，反渗透膜5支 核级树脂25升，保安滤芯4支 | 1 | 21100 | 21100 |
| 35 | 防酸手套 | 品牌：光明 规格：大号或者中号 | 25 | 57 | 1425 |
| 36 | 防酸口罩 | 品牌：3M，规格：8246CN 包装：20个/盒 | 25 | 660 | 16500 |
| 37 | 防尘口罩 | 品牌：3M，规格：9502+N95 包装：50个/盒 | 25 | 387 | 9675 |
| 38 | 实验防护服 | 尺码：S M L XL XXL XXXL 材质：棉 | 23 | 94 | 2162 |
| 39 | 抽纸（清风24包） | 品牌：清风，层数：3层 抽数：130抽及以下 包装：24包/箱 | 15 | 103 | 1545 |
| 40 | 防护眼镜 | 品牌：3M，型号：1621AF | 8 | 100 | 800 |
| 41 | 长袖胶皮手套 | 长度：45cm，材质：加厚乳胶 耐酸碱腐蚀 | 6 | 74 | 444 |
| 42 | 洗衣粉 | 5KG/袋 | 4 | 49 | 196 |
| 43 | 防烫手套 | 品牌：CASTONG 手套长度：33cm 手套宽度：18cm 手掌材质：对位芳纶粗斜布 手背材质：复合铝箔 | 6 | 131 | 786 |
| 44 | 清洗手套 | 规格：L或M码，材质：加厚乳胶 | 6 | 13 | 78 |
| 45 | 研磨样品袋（小） | 材质：纸质 规格：6.8*9.5cm | 6000 | 0.3 | 1800 |
| 46 | 研磨样品袋（大） | 材质：纸质 规格：12.5*21.5cm | 5500 | 0.5 | 2750 |
| 47 | 棕色容量瓶250ml | 容量：250ml 高硼硅玻璃，A级棕色 | 5 | 28 | 140 |
| 48 | 棕色容量瓶100ml | 容量：100ml 高硼硅玻璃，A级棕色 | 20 | 20 | 400 |
| 49 | 酸性清洗剂 | B35，5公斤/桶 | 15 | 920 | 13800 |
| 50 | 碱性清洗剂 | A35，5公斤/桶 | 15 | 920 | 13800 |
| 51 | 塑料吸管5ml | 容量：5ml，包装：100支/包 | 2 | 24 | 48 |
| 52 | 塑料吸管10ml | 容量：10ml，包装：100支/包 | 2 | 41 | 82 |
| 53 | 塑料量杯2L | 优质PP塑料量杯，带手柄，容量： ：2L | 3 | 29 | 87 |
| 54 | 针式过滤器 | 水系25mm/0.45um聚醚砜PES, 100 个/盒 | 6 | 125 | 750 |
| 55 | 吸耳球 | 材质：优质乳胶 规格：中号 60ml | 4 | 8 | 32 |
| 56 | 宽口聚四氟乙烯烧杯 | 材质：聚四氟乙烯 尺寸：内径4.5，高4.8 | 600 | 31 | 18600 |
| 57 | 棉签 | 双头多能医用棉签，100支/盒 | 4 | 21 | 84 |
| 58 | 防护面屏 | 型号：CKL-3117 | 20 | 46 | 920 |
| 59 | 聚乙烯瓶（带盖） | PE塑料试剂瓶，大口圆瓶，含内 | 200 | 8 | 1600 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-----|---------------|--------------------------------|-----|--------|--------|
| | | 盖, 容量: 500ml | | | |
| 60 | 50ml塑料离心管 | 螺口尖底, 容量: 50ml, 50个/包 | 200 | 1.1 | 220 |
| 61 | 10ml塑料离心管 | 10ml螺纹口圆底 | 400 | 0.4 | 160 |
| 62 | 10ml塑料离心管 | 10ml 连盖圆底 | 400 | 0.8 | 320 |
| 63 | 25ml塑料比色管 | 25ml | 400 | 14 | 5600 |
| 64 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器 10-100 μ l | 3 | 263 | 789 |
| 65 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器 100-1000 μ l | 3 | 263 | 789 |
| 66 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器1-5ml | 10 | 263 | 2630 |
| 67 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器2-10ml | 10 | 288 | 2880 |
| 68 | 移液枪头 | 规格: 0.1ml, 1000支/包 | 2 | 57 | 114 |
| 69 | 移液枪头 | 规格: 1ml, 500支/包 | 2 | 65 | 130 |
| 70 | 移液枪头 | 规格: 5ml, 300支/包 | 2 | 82 | 164 |
| 71 | 移液枪头 | 规格: 10ml, 100支/包 | 2 | 412 | 824 |
| 72 | 实验室药匙 | 单头不锈钢18mm | 3 | 8 | 24 |
| 73 | 实验室微量药匙 | 双头不锈钢16mm | 3 | 15 | 45 |
| 74 | 铝箔纸 | 长60m宽30cm厚20微米 | 4 | 68 | 272 |
| 75 | 吸湿硅胶粒 | 500g/瓶 | 5 | 25 | 125 |
| 76 | 洗瓶 | 容量: 500ml | 30 | 9 | 270 |
| 77 | 不锈钢托盘 | 材质: 不锈钢 长宽: 50*35cm | 6 | 65 | 390 |
| 78 | 三层手推车 | 大号灰色, 长宽高: 102*50*96 | 2 | 375 | 750 |
| 79 | 三角矮凳 | 坐面高度: 20-40cm(含) | 8 | 123 | 984 |
| 80 | ICP-oes矩管 | 货号: 204-74323 | 2 | 11600 | 23200 |
| 81 | ICP-oes雾化器 | 货号: 046-00092-20 | 1 | 8570 | 8570 |
| 82 | ICP-oes采光锥 | 货号: 211-88571-42 | 3 | 1500 | 4500 |
| 83 | ICP-oes进样管 | 货号: 046-00092-18 | 3 | 249 | 747 |
| 84 | ICP-oes塑料接头 | 货号: 016-31404 | 1 | 116 | 116 |
| 85 | ICP-oes矩管气路接头 | 货号: 046-00092-25 | 2 | 344 | 688 |
| 86 | 反光镜 | 货号: 211-88275-91 | 5 | 1520 | 7600 |
| 87 | 真空泵油 | 货号: 017-30159-05 | 1 | 416 | 416 |
| 88 | 雾化室 | 货号: 046-00093-02 | 1 | 15900 | 15900 |
| 89 | 雾化室 | 货号: G3280-80008 | 1 | 5936 | 5936 |
| 90 | ICP-ms真空泵油 | 货号: X3760-64004 | 1 | 1250 | 1250 |
| 91 | icp-ms镍截取锥 | 货号: G8400-67200 | 6 | 6720 | 40320 |
| 92 | icp-ms采光锥(小) | 货号: G3280-67040 | 8 | 6800 | 54400 |
| 93 | icp-ms矩管 | 货号: G3280-80053 | 1 | 6000 | 6000 |
| 94 | icp-ms迷你雾化器 | 货号: G3266-80004 | 3 | 9000 | 27000 |
| 95 | icp-ms屏蔽矩 | 货号: G1833-65419 | 1 | 17070 | 17070 |
| 96 | icp-ms样品管 | 货号: 5005-0020, 12件/包 | 1 | 1145 | 1145 |
| 97 | icp-ms内标管 | 货号: 5005-0021, 12件/包 | 1 | 1970 | 1970 |
| 98 | icp-ms废液管 | 货号: 5005-0022, 12件/包 | 1 | 2980 | 2980 |
| 99 | icp-ms石墨垫片 | 货号: G3280-67009 | 1 | 810 | 810 |
| 100 | icp-ms连接管 | 货号: G3270-80025 | 1 | 1730 | 1730 |
| 101 | icp-ms石英冒 | 货号: G1833-65421 | 1 | 3260 | 3260 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-----|---------------|--------------------------------------|------|--------|--------|
| 102 | 冷却水机滤芯 | 5um深层滤芯 | 2 | 164 | 328 |
| 103 | icp-ms三通螺栓1 | 货号: G3138-65129, 3个/包 | 1 | 907 | 907 |
| 104 | icp-ms三通螺栓2 | 货号: 5064-8023, 10个/包 | 1 | 1280 | 1280 |
| 105 | icp-ms三通螺栓3 | 货号: 5064-8024, 10个/包 | 1 | 1670 | 1670 |
| 106 | 泵连接软管 (AFS) | 吉天130400001 | 1 | 320 | 320 |
| 107 | 原子荧光氟橡胶O形圈 | 吉天120720002 | 1 | 32 | 32 |
| 108 | 原子荧光气液分离器 | 吉天201000120 | 1 | 410 | 410 |
| 109 | 原子荧光炉芯 | 吉天130400004 | 1 | 346 | 346 |
| 110 | 润滑油 | AFS专用 | 1 | 272 | 272 |
| 111 | 碳氮前进样管 | 碳氮分析仪专用 | 5 | 1732 | 8660 |
| 112 | 碳氮后进样管 | 碳氮分析仪专用 | 5 | 1979 | 9895 |
| 113 | 碳氮铜粒 (还原铜) | 货号: CN04013 规格: 100g/瓶 | 10 | 1006 | 10060 |
| 114 | 碳氮锡囊 | 货号: CN01241 规格: 250个/盒 | 5 | 729 | 3645 |
| 115 | 碳氮催化器 (三氧化二铬) | 货号: CN02032 规格: 25克/瓶 | 10 | 810 | 8100 |
| 116 | 碳氮催化器 (镀银氧化钴) | 货号: CN02052 规格: 25克/瓶 | 5 | 1475 | 7375 |
| 117 | 碳硫坩埚 | 25*25mm | 2000 | 4.5 | 9000 |
| 118 | 比色皿 (10mm) | 光程10mm | 2 | 733 | 1466 |
| 119 | 比色皿 (20mm) | 光程20mm | 2 | 805 | 1610 |
| 120 | PH电极 | 型号: LE438 | 8 | 810 | 6480 |
| 121 | 碳硫刚玉杆 | 货号: 010103b017042 | 2 | 5500 | 11000 |
| 122 | 碳硫高氯酸镁 | 货号: AR171 | 2 | 2610 | 5220 |
| 123 | 碳硫脱脂棉 | 货号: 010103f001006 | 2 | 152 | 304 |
| 124 | 碳硫二氧化碳吸收剂 | 500g/瓶 | 2 | 2370 | 4740 |
| 125 | 碳氮PTFE管 | EA206005 | 3 | 860 | 2580 |
| 126 | 碳氮小白头 | EA204009 | 5 | 2450 | 12250 |
| 127 | 碳氮垫圈1 | EA213537 | 4 | 740 | 2960 |
| 128 | 碳氮垫圈2 | EA213536 | 4 | 703 | 2812 |
| 129 | 碳氮垫圈3 | EA213540-G | 4 | 795 | 3180 |
| 130 | 碳氮垫圈4 | EA213551 | 4 | 752 | 3008 |
| 131 | 碳氮通气管1 | EA206005-09 | 2 | 3100 | 6200 |
| 132 | 碳氮通气管2 | EA206005-06 | 2 | 3200 | 6400 |
| 133 | 水性微孔滤膜 | 孔径: 0.45 μm, 直径15cm | 150 | 160 | 24000 |
| 134 | 量筒 | 材质: 高硼硅玻璃 等级: 六角底座A级 容积: 100ml | 10 | 81 | 810 |
| 135 | 量筒 | 材质: 高硼硅玻璃 等级: 六角底座A级 容积: 25ml | 10 | 37 | 370 |
| 136 | 250ml定制塑料离心瓶 | 容量: 250ml | 200 | 42 | 8400 |
| 137 | 50ml塑料离心管 | 容量: 50ml, 尖底带底座螺口, 50支/包 | 500 | 1.3 | 650 |
| 138 | 50ml塑料离心管 | 容量: 50ml, 尖底螺口, 50支/ | 800 | 1.1 | 880 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-----|-------------|--|-----|--------|--------|
| | | 包 | | | |
| 139 | 25ml玻璃具塞比色管 | 容量: 25ml, 耐腐蚀, A级 | 150 | 15 | 2250 |
| 140 | 50ml玻璃具塞比色管 | 容量: 50ml, 耐腐蚀, A级 | 150 | 18 | 2700 |
| 141 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器 10-100 μ l | 3 | 260 | 780 |
| 142 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器 100-1000 μ l | 4 | 263 | 1052 |
| 143 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器1-5ml | 3 | 263 | 789 |
| 144 | 移液枪 | 手动单道可调式移液器2-10ml | 3 | 288 | 864 |
| 145 | 移液枪头 | 规格: 0.1ml, 1000支/包 | 1 | 57 | 57 |
| 146 | 移液枪头 | 规格: 1ml, 500支/包 | 2 | 65 | 130 |
| 147 | 移液枪头 | 规格: 5ml, 300支/包 | 2 | 82 | 164 |
| 148 | 移液枪头 | 规格: 10ml, 100支/包 | 1 | 412 | 412 |
| 149 | 中速定性滤纸 | 规格: 直径15cm、100张/盒 | 50 | 37 | 1850 |
| 150 | 实验室药匙 | 规格: 单头, 长18cm | 4 | 8 | 32 |
| 151 | 实验室微量药匙 | 规格: 一勺一铲, 长度15cm | 4 | 15 | 60 |
| 152 | 铝箔纸 | 规格: 长50米*宽30cm*15微米 | 4 | 68 | 272 |
| 153 | 真空干燥器 | 口径240ml 棕色 | 2 | 550 | 1100 |
| 154 | 窗口膜 (1um) | 货号: 943002417111 | 1 | 9800 | 9800 |
| 155 | 树脂 | 货号: 532269415384 | 1 | 11000 | 11000 |
| 156 | 纸滤芯 | 货号: 532248054034 | 1 | 360 | 360 |
| 157 | 真空泵油 | 货号: 532239010098 | 2 | 1100 | 2200 |
| 158 | 波长型X荧光使用压环 | 塑料压环, 500个/包 | 3 | 822 | 2466 |
| 159 | 防酸手套 | 品牌: 光明 规格: 大号或者中号 | 25 | 57 | 1425 |
| 160 | 防酸口罩 | 品牌: 3M 规格: 8246CN 包装: 20个/盒 | 15 | 660 | 9900 |
| 161 | 防尘口罩 | 品牌: 3M 规格: 9502+N95 包装: 50个/盒 | 10 | 387 | 3870 |
| 162 | 防护服 | 尺码: S M L XL XXL XXXL 材质: 棉 | 13 | 89 | 1157 |
| 163 | 抽纸 (清风24包) | 层数: 3层 抽数: 130抽及以下 包装: 24包/箱 品牌: 清风 | 15 | 103 | 1545 |
| 164 | 防护眼镜 | 品牌: 3M 型号: 1621AF | 6 | 100 | 600 |
| 165 | 长袖胶皮手套 | 长度: 45cm 材质: 加厚乳胶 耐酸碱腐蚀 | 5 | 74 | 370 |
| 166 | 洗衣粉 | 5KG/袋 | 6 | 49 | 294 |
| 167 | 防烫手套 | 品牌: CASTONG 手套长度: 33cm 手套宽度: 18cm 手掌材质: 对位芳纶粗斜布 | 5 | 131 | 655 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-------------------|--|------|-------|-------|
| | | 手背材质：复合铝箔 | | | |
| 168 | 清洗手套 | 规格：L或M码 材质：加厚乳胶 | 7 | 13 | 91 |
| 169 | 研磨样品袋（小） | 材质：纸质 规格：6.8*9.5cm | 6000 | 0.3 | 1800 |
| 170 | 研磨样品袋（大） | 材质：纸质 规格：12.5*21.5cm | 6000 | 0.5 | 3000 |
| 171 | 棕色容量瓶250ml | 容量：250ml 高硼硅玻璃，A级棕色 | 5 | 28 | 140 |
| 172 | 棕色容量瓶100ml | 容量：100ml 高硼硅玻璃，A级棕色 | 20 | 20 | 400 |
| 173 | 酸性清洗剂 | B35，5公斤/桶 | 2 | 920 | 1840 |
| 174 | 碱性清洗剂 | A35，5公斤/桶 | 2 | 920 | 1840 |
| 175 | 塑料吸管5ml | 容量：5ml 包装：100支/包 | 4 | 24 | 96 |
| 176 | 塑料吸管10ml | 容量：10ml 包装：100支/包 | 4 | 41 | 164 |
| 177 | 塑料量杯2L | 优质PP塑料量杯，带手柄 容量：2L | 5 | 29 | 145 |
| 178 | 针式过滤器 | 水系25mm/0.45um聚醚砜PES, 100 个/盒 | 6 | 125 | 750 |
| 179 | 吸耳球 | 材质：优质乳胶 规格：中号 60ml | 4 | 8 | 32 |
| 180 | 宽口聚四氟乙烯烧杯 | 材质：聚四氟乙烯 尺寸：内径4.5，高4.8 | 200 | 31 | 6200 |
| 181 | 计时器 | 规格：大号 8*7cm，正倒计时 | 6 | 23 | 138 |
| 182 | 具塞量筒 | 产品材质：玻璃材质 产品规格：100ml | 10 | 31 | 310 |
| 183 | 玻璃导管 | 长度：30cm 直径：7mm | 10 | 4 | 40 |
| 184 | 棉签 | 双头多能医用棉签，100支/盒 | 4 | 21 | 84 |
| 185 | 弯尖头镊子 | 长度：16cm 材质：不锈钢 规格：弯尖头 | 4 | 7 | 28 |
| 186 | 直头镊子 | 长度：16cm 材质：不锈钢 规格：直头 | 4 | 8 | 32 |
| 187 | 防护面屏 | 材质：加强型PC面屏片 型号：CKL-3117 | 10 | 46 | 460 |
| 188 | 还原镉粒 | 型号：XH-DTGL，20-40目 | 50 | 164 | 8200 |
| 189 | 50ml圆底离心管 | 圆底螺纹口，容量50ml | 10 | 144 | 1440 |
| 190 | 蒸馏装置 | 加热炉1个 升降台1个 500ml平底蒸馏烧瓶1个 冷凝管1个 橡胶软管2米 铁架台（含夹具）2套 | 20 | 1402 | 28040 |
| 191 | 玻璃砂芯漏斗（30ml G4孔径） | 30ml G4孔径 | 1000 | 9.8 | 9800 |

| 序号 | 分项名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|------------|--------|
| 192 | 烧杯 | 容量：500ml | 200 | 12 | 2400 |
| 193 | 聚乙烯瓶250ml | 容量：200ml | 200 | 1.6 | 320 |
| 194 | 慢速定量滤纸 | 规格：12.5cm，100张/盒 | 70 | 39 | 2730 |
| 195 | 接收瓶带密封圈 | 容积：500ml，带抽滤垫一套 | 10 | 313 | 3130 |
| 196 | 瓷漏斗（布氏漏斗） | 直径：100mm | 10 | 39 | 390 |
| 197 | 循环水式多用真空泵 | 型号：SHB-III | 3 | 1370 | 4110 |
| 198 | 洗瓶 | 白头刻度塑料洗瓶，容量：500ml | 30 | 9 | 270 |
| 199 | 不锈钢托盘 | 材质：不锈钢 长宽：50*35cm | 6 | 65 | 390 |
| 200 | 三层手推车 | 大号灰色，长宽高：102*50*96 | 3 | 375 | 1125 |
| 201 | 三角矮凳 | 坐面高度：20-40cm(含) | 6 | 123 | 738 |
| 202 | 保鲜膜（30cm） | 规格：30cm*200米 | 3 | 34 | 102 |
| 203 | 塑料扩散皿 | 9cm | 100 | 37 | 3700 |
| 204 | 蒸馏水 | 24瓶/箱，500ml/瓶 | 2 | 64 | 128 |
| 205 | 100ml具塞比色管 | 100ml | 100 | 28 | 2800 |
| 206 | 吹风机 | 大功率2000W | 4 | 128 | 512 |
| 207 | 橡胶软管（内径7mm） | 5*7mm | 30 | 11 | 330 |
| 208 | 25ml具塞比色管架 | 25ml 2*6孔 | 10 | 53 | 530 |
| 209 | 玻璃珠（蒸馏用） | 6mm | 5 | 26 | 130 |
| 210 | 原子荧光进样针 | 石英进样针 | 10 | 490 | 4900 |
| 211 | 元素灯（As） | As灯 | 5 | 1450 | 7250 |
| 212 | 元素灯（Hg） | Hg灯 | 5 | 1450 | 7250 |
| 213 | 量筒50ml | 产品材质：玻璃材质 产品规格：100ml | 20 | 45 | 900 |
| 214 | icp-ms雾化器连接管（G3266-80015） | G3266-80015 | 5 | 800 | 4000 |
| 215 | 萃取池（34ml赛默飞） | 货号：068099 | 12 | 9770 | 117240 |
| 216 | 滴定管（25ml酸式滴定管，聚四氟旋口） | 25ml酸式滴定管，聚四氟旋口 | 10 | 125 | 1250 |
| 合计： | | | | 1062026.00 | |
| 合计金额（大写）：壹佰零陆万贰仟零贰拾陆元整 | | | | | |

附件2:

廉政承诺书

甲方: 北京市矿产地质研究所

乙方: 天津石疆科技发展有限公司

项目名称: 北京市矿山地质环境监测系统运行维护——土壤测试耗材购买

为加强项目实施中的廉政建设,规范项目甲、乙双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关的法律法规和廉政建设相关规定,特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方的承诺

(一) 严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行合同文件,自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方承诺

甲方的领导和从事该项目的工作人员承诺在项目实施的事前、事中、事后遵守以下规定:

(一) 不向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不要求、暗示和接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方承诺

乙方的领导和从事该项目工作人员与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针、政策, 并遵守以下规定:

(一) 不得以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本承诺书第一、二条承诺行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本承诺书第一、三条承诺行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

第五条 本承诺书作为北京市矿山地质环境监测系统运行维护—土壤测试耗材购买合同的附件, 与北京市矿山地质环境监测系统运行维护—土壤测试耗材购买合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方单位(盖章):

乙方单位(盖章):

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

2026年3月30日

2026年3月30日